



Bucalex® G 460

Nettoyant sanitaire visqueux, à base d'acide phosphorique



Domaines d'application




- Pour l'ensemble de la zone sanitaire et humide et dans les piscines
- Sur tous les matériaux et surfaces résistants aux acides et à l'eau
- Porcelaine sanitaire
- Surfaces en acier inoxydable

Caractéristiques du produit

- Dissout les salissures tenace telle que par exemple le calcaire, le tartre urinaire, la rouille, le tartre, les salissures, la graisse et les résidus de savon
- Effet nettoyant puissant et efficace
- La viscosité permet une bonne adhérence aux surfaces verticales
- Liste RK
- Pour une utilisation avec la monobrosse

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Mouiller impérativement les surfaces au préalable et rincer à l'eau claire !
- Consommation: 0,03 - 2,5 ml / par m²

			
pur	20 - 100 ml / 10 l Eau	1.000 ml / 10 l Eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.

Remarque


- Ne pas utiliser sur les pierres naturelles et artificielles liées à la chaux, l'aluminium, les surfaces vernies et les surfaces chromées.
- Ne pas utiliser sur du verre acrylique (PMMA).
- Ne pas utiliser et ne pas mélanger avec des nettoyants contenant du chlore.
- Avant l'application sur les matières plastiques et la robinetterie, respecter impérativement les instructions du fabricant.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit**: rouge
- **Code GISBAU** : GS 80
- **Code UFI**: DH30-X03V-800J-XR01
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- G460-0001RA: 12 x 1 l bouteille
- G460-0750RA: 1 x 750 l Container IBC
- G460-0010RA: 1 x 10 l bidon



Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller. Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pouvons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.